

HEINE BETA 200® retinoskoopit HEINE ParaStop® -laitteella HEINE ParaStop® yhdensuuntaisen valonsäteen valintaan



HEINE ParaStop® ja polarisaatio-suodatin

- [01] Polarisaatio-suodatin: eliminoi sisäiset heijastukset ja hajavalon.
- [02] Puoliiläpäisevä peili samanaikaiseen valaisuun ja tarkasteluun. Heijastaa valon verkkokalvosta tutkijan silmään.
- [03] Kokoojalinssi: säädettävissä vain yhdellä säätimellä. Tuottaa hajoavan, suppenevan tai yhdensuuntaisen valonsädekimpun.
- [04] Retinoskopiaan tarkoitettu erikoispolttimo: kiertyy sylinterin akselilla diagnostisiin tarkoituksiin.
- [05] ParaStop: yksinkertaistaa ja nopeuttaa sylinterin akselin aseman määrittystä.

ParaStop-laitteella varustettu BETA 200 retinoskooppi sisältää uusinta monikerros-optiikkaa, joka tuottaa erittäin kirkkaan kuvan silmänpohjasta ja helpottaa neutralisaatiopisteen tunnistamista. HEINEn kehittämä ParaStop mahdollistaa yhdensuuntaisen valonsäteen helpon ja tarkan valinnan kohteen valaisemiseksi. Lisäksi ParaStop yksinkertaistaa laitteen sylinteriaseman säätöä refraktion jälkeen.

- ✦ **ParaStop (US Pat. nro 5.859.687).** Tarkka ja helppo valonsäteen suunnan valinta.
- ✦ **Pölytiivis, huoltovapaa rakenne.**
- ✦ **Vergenssin ja rotaation samanaikainen määrittys.** Mukava käyttää.
- ✦ **Integroitu polarisaatio-suodatin.** Eliminoi hajavalon ja sisäiset heijastukset, mikä lisää kuvan kirkkautta ja selkeyttä.
- ✦ **Valojuova- tai pistevaloretinoskoopin valinta** vain polttimoa vaihtamalla.
- ✦ **XHL ksenon-halogeeneiteknikkaa käyttävä kirkas, valkoinen kuituvalo.** Kirkas kuva silmänpohjasta ja helppo neutralisaatiopisteen tunnistus.
- ✦ **Metalliset säätimet.** Kestävää HEINE-laatua.
- ✦ **Oranssisuodatin (lisävaruste).** Vähentää potilaan häikäisyä vaikuttamatta silmänpohjan refleksiin.
- ✦ **Ergonominen muotoilu.** Suojaa tutkijan silmäkuoppaa hajavalolta.
- ✦ **Pidin kohdistuskorteille (lisävaruste).** Dynaamiseen retinoskopiaan.
- ✦ **Irrotettava silmäkulmatuki.** Lisää työskentelymukavuutta ja tarkkuutta.

BETA 200 valojuovaretinoskooppi	2,5 V	3,5 V
XHL ksenon-halogeeneipolttimolla	C-01.15.353	C-02.15.353
XHL ksenonvarapolttimo halogeeneivalolle	X-01.88.087	X-02.88.089

BETA 200 pistevaloretinoskooppi		
HEINE XHL ksenon-halogeeneipolttimolla	C-01.15.363	C-02.15.363
XHL ksenonvarapolttimo halogeeneivalolle	X-01.88.088	X-02.88.090

Polttimon pidin	C-00.15.355
Irrotettava silmäkulmatuki silmälasien käyttäjille	C-00.15.357
Oranssisuodatin valoherkille potilaille	C-00.15.359
Kohdistuskortit dynaamiseen retinoskopiaan	C-00.15.360

